




WDE383803



Puls. a manop. di gruppo bipol. mors. d'ingr. separ. Serie 1930/Glas/R.classic

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente di commutazione	10 A
Corrente di contatto momentanea	10 A

Condizioni di impiego

Tensione nominale	250 V
-------------------	-------

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Architettura

Elemento di controllo/comando	Maniglia rotante corta
Numero di poli	2

Materiali

Colore	Grigio
Materiale	Metallo Plastica
Trattamento	Non trattato
Trasparente	No
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)	0 %

Serie

Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm
Profondità	42 mm
Profondità di installazione	32 mm
Profondità delle scatole da incasso	35 mm

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

Controlli e indicatori

Spia luminosa	Senza
Numero di tasti	0
Tipo di pulsante	Pulsante di gruppo
Con contatto di feedback	No

Connettività

Tipo di connessione	Terminale a vite
Con montaggio ad artiglio	Sì

Connessione

tipo di attacco della lampada	Senza portalampada
-------------------------------	--------------------

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Resistenza agli urti IK	IK07

Acessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - +35 °C
-------------------------	-------------

Testo

Tipo di commutazione	Con posizione 0
Tipo di connessione	Con morsetti a vite

Adatto per

A.1 / A.8 / C.1 / C.8 / Serie 1930 / Serie Glas / SERIE R.CLASSIC

Sostenibilità

Conformità ROHS

Si