




WDE383803



Groepen draai-impulsdrukker, Serie 1930/Glas/R.classic

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom	10 A
Impulsstroom	10 A

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Uitvoering

Bedieningselement	Korte draaihendel
Aantal polen	2

Materiaal

Kleur	Grijs
Materiaal	Metaal Kunststof
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
Transparant	Nee
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)	0 %

Afmetingen

Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	42 mm
Inbouwdiepte	32 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Bediening en signalering

Signaallamp	Zonder
Aantal toetsen	0
Type drukknop	Groepsdrukknop
Met terugmeldcontact	Nee

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
Met klauwbevestiging	Ja

Aansluiting

Uitvoering fitting	Zonder lampsokkel
--------------------	-------------------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK07

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - +35 °C
---------------------	-------------

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Teksten

Schakelmodus	Met 0-stand
Aansluitwijze	Met schroefklemmen

Geschikt voor

A.1 / A.8 / C.1 / C.8 / Serie 1930 / Serie Glas / Serie berker R.classic

Duurzaamheid

RoHS conform

Ja
