



WDE383803



Η.ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ 2 ΕΝΤΟΛΩΝ 10Α 1930/GLAS/R.CLASSIC

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

| | |
|-------------------------|------|
| Ρεύμα διακοπής | 10 A |
| Ρεύμα στιγμιαίας επαφής | 10 A |

Τάση

| | |
|-----------------|-------|
| Ονομαστική τάση | 250 V |
|-----------------|-------|

Συχνότητα

| | |
|-----------|------------|
| Συχνότητα | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

Αρχιτεκτονική

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας | Κοντή περιστροφική λαβή |
| Αριθμός πόλων | 2 |

Υλικά

| | |
|--|---------------------|
| Χρώμα | Γκρι |
| Υλικό | Μέταλλο Πλαστικό |
| Μεταχείριση | Ακατέργαστο |
| Διάφανο | Όχι |
| Περιέχει ανακυκλωμένο υλικό (% του συνολικού βάρους του πλαστικού) | 0 % |

Διαστάσεις

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Ύψος | 71 mm |
| Πλάτος | 71 mm |
| Βάθος | 42 mm |
| Ενσωματωμένο βάθος | 32 mm |
| Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος | 35 mm |

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

| | |
|------------|--------------------|
| Τοποθέτηση | Χωνευτή τοποθέτηση |
|------------|--------------------|

Έλεγχοι και ενδείξεις

| | |
|----------------------------|------------------|
| Λυχνία ένδειξη | Χωρίς |
| Αριθμός μπουτόν | 0 |
| Τύπος μπουτόν | Πλήκτρο ομαδικής |
| Με επαφή σήματος ανάδρασης | Όχι |

Συνδεσιμότητα

| | |
|--------------------|--------------------|
| Είδος σύνδεσης | Βιδωτοί ακροδέκτες |
| Με στήριξη με νύχι | Ναι |

Σύνδεση

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Τύπος υποδοχής λαμπτήρα | Χωρίς υποδοχή λαμπτήρα |
| Τύπος σύνδεσης | Βιδωτοί ακροδέκτες |

Ασφάλεια

| | |
|---------------------------|------|
| Κατηγορία προστασίας (IP) | IP20 |
| Αντοχή σε κρούση IK | IK07 |

Συνθήκες χρήσης

| | |
|-------------------------|-------------|
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -5 - +35 °C |
|-------------------------|-------------|

Παρελκόμενα

| | |
|----------------------------|-----|
| Πλακίδια με θέση επιγραφής | Όχι |
|----------------------------|-----|

Κείμενο

| | |
|---------------------|---|
| Κεντρικές πλάκες | Για κεντρικό πλακίδιο με περιστρεφόμενο μπουτόν |
| Τρόπος εγκατάστασης | Με σφιγκτήρα/βίδα στερέωσης |
| Λειτουργία διακόπτη | Με θέση ουδετέρου |

Κείμενο

Είδος σύνδεσης

Με βιδωτούς ακροδέκτες

Κατάλληλο για

Serie R.classic / Σειρές 1930 / Serie Glas

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS

Ναι