




WTE5182WG



puls./spia lum. E10, contatto NA + pezzo c.le Serie 1930/Glas bianco pol. luc.

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione nominale	230 V
-------------------	-------

Potenza

Potenza lampada ad incandescenza	2 - 2 W
----------------------------------	---------

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Illuminazione

Tipo di lampada	LED
-----------------	-----

Materiali

Colore	Bianco polare
Codice RAL	9010
finitura superficiale	Lucido
Materiale	Metallo Plastica
Trattamento	Non trattato

Serie

Altezza	71 mm
Profondità	29 mm

Connettività

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite
---------------------------------	------------------

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Testo

Illuminazione	Per illuminazione e commutazione di controllo
Stampa	Senza stampa

Adatto per

Serie 1930 / Serie Glas	
-------------------------	--

Sostenibilità

Senza alogeni	Sì
Conformità ROHS	Sì