




WTE5182WG



puls./spia lum. E10, contatto NA + pezzo c.le Serie 1930/Glas bianco pol. luc.

### Caratteristiche tecniche

#### Condizioni di impiego

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Tensione nominale | 230 V |
|-------------------|-------|

#### Potenza

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Potenza lampada ad incandescenza | 2 - 2 W |
|----------------------------------|---------|

#### Frequenza

|           |            |
|-----------|------------|
| Frequenza | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

#### Illuminazione

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Tipo di lampada | LED |
|-----------------|-----|

#### Materiali

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Colore                | Bianco polare       |
| Codice RAL            | 9010                |
| finitura superficiale | Lucido              |
| Materiale             | Metallo<br>Plastica |
| Trattamento           | Non trattato        |

#### Serie

|            |       |
|------------|-------|
| Altezza    | 71 mm |
| Profondità | 29 mm |

#### Conneessione

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Sezione del cavo | 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> |
|------------------|---------------------------|

#### Connettività

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Tipo di montaggio/installazione | Fissaggio a vite |
|---------------------------------|------------------|

#### Protezione

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP20 |
|-----------------------------------------|------|

#### Condizioni d'uso

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Temperatura d'esercizio | -5 - +35 °C |
|-------------------------|-------------|

#### Testo

|               |                                               |
|---------------|-----------------------------------------------|
| Illuminazione | Per illuminazione e commutazione di controllo |
|---------------|-----------------------------------------------|

#### Adatto per

|                         |
|-------------------------|
| Serie 1930 / Serie Glas |
|-------------------------|

#### Sostenibilità

|                 |    |
|-----------------|----|
| Senza alogeni   | Si |
| Conformità ROHS | Si |