



WTE5182WG



**Drucktaster u. Lichtsignal E10 mit Zentralstück 1930/Glas polarweiß, glänzend**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung 230 V

**Leistung**

Glühlampenlast 2 - 2 W

**Frequenz**

Frequenz 50 - 60 Hz

**Beleuchtung**

Art der Lampe LED

**Werkstoff**

Farbe Polarweiß  
RAL Nummer 9010  
Glanzgrad Glänzend  
Werkstoff Metall  
Kunststoff  
Oberfläche Unbehandelt

**Abmessungen**

Höhe 71 mm  
Tiefe 29 mm

**Anschluss**

Leiterquerschnitt 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>

**Konnektivität**

Montageart Schraubbefestigung

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur -5 - +35 °C

**Texte**

Beleuchtung Für Beleuchtung und Kontrollschaltung

**Geeignet für**

Serie 1930 / Serie Glas

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei Ja  
RoHS-konform Ja