




WTE5182WG



Tryckknapp 1-polig belyst E10, 1930, 2 A, E10, 2 W, Vit, insats u klor

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkspänning	230 V
--------------	-------

Ström

Effekt glödljus	2 - 2 W
-----------------	---------

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Belysning

Typ av ljuskälla	LED
------------------	-----

Material

Färg	Vit
RAL-kod	9010
Ytbehandling	Blank
Material	Metall Plast
Behandling	Obehandlad

Dimensioner

Höjd	71 mm
Djup	29 mm

Anslutning

Ledararea	1,5 - 2,5 mm ²
Typ av montering	Skruvmontering

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - +35 °C
------------------	-------------

Text

Belysning	Till belysnings- och övervakningskrets
-----------	--

Lämplig för

Serie 1930 / Serie Glas

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja