



WTW3000BA

Messingknebel Serie Glas Messing

Technische Eigenschaften

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Knebel
-----------------------	--------

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	1
-------------------	---

Werkstoff

Farbe	Messing
RAL Nummer	1036
Glanzgrad	Glänzend
Werkstoff	Messing
Oberfläche	Lackiert Zaponiert

Abmessungen

Höhe	35 mm
Breite	13 mm
Tiefe	16 mm

Kapazität

Anzahl Module	0
---------------	---

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Ohne
-----------------------	------

Konnektivität

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

Ausstattung

Kontrollfenster/Lichtauslass	Nein
------------------------------	------

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK02

Texte

Montageart	Für Schraubbefestigung
Wippschalter/-taster	Für Wippschalter/-taster

Kennzeichnung

Zusammenstellung	Steuerelement
------------------	---------------

Geeignet für

Serie 1930 / Serie Glas	
-------------------------	--

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja