



WTW3000BA

Knevel van chroom, Serie Glas

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bedieningselement Schakel

Bediening en signalering

Aantal toetsen 1

Materiaal

Kleur Messing

RAL-code 1036

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Messing

Oppervlakte behandeling Gelakt
Verzinkt

Afmetingen

Hoogte 35 mm

Breedte 13 mm

Diepte 16 mm

Capaciteit

Aantal modules 0

Aansluiting

Type connector/steker Zonder

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Schroefbevestiging

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Slagvastheid IK IK02

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - +35 °C

Teksten

Montagewijze Voor schroefbevestiging

Wipschakelaar/-impulsdrukker Voor wipschakelaar/-impulsschakelaar

Identificatie

Samenstelling Bedieningselement

Geschikt voor

Serie 1930 / Serie Glas

Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja