



WTW3000BA

## Η.ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας Εναλλαγή

#### Έλεγχοι και ενδείξεις

Αριθμός μπουτόν 1

#### Υλικά

Χρώμα Μπρούντζος

Κωδικός RAL 1036

Φινίρισμα επιφάνειας Γυαλιστερό

Υλικό Ορείχαλκος

Μεταχείριση Βερνίκι  
Zaponised (αντιδιαβρωτική προστασία με διαφανές βερνίκι)

#### Διαστάσεις

Ύψος 35 mm

Πλάτος 13 mm

Βάθος 16 mm

#### Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων 0

#### Σύνδεση

Τύπος σύνδεσης Χωρίς

#### Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης Στερέωση με βίδες

#### Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

Αντοχή σε κρούση IK IK02

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -5 - +35 °C

#### Κείμενο

Τρόπος εγκατάστασης Για βιδωτή στερέωση

Μπουτόν/Πλήκτρο Για διακόπτες /μπουτόν

#### Αναγνωριστικό (ID)

Διάταξη συναρμολόγησης Στοιχείο ελέγχου

#### Κατάλληλο για

Σειρές 1930 / Serie Glas

#### Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι