



WTE6161BG



Interrupteur rotatif store 1p enjol, bouton rotatif, Serie 1930/Glas, noir brill

Caractéristiques techniques

Matières

Couleur	Noir
Code RAL	9005

Commandes et indicateurs

Type d'interrupteur / bouton-poussoir pour store	Interrupteur unipolaire
--	-------------------------

Matières

Finition de la surface	Brillant
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)	0 %
Matière	Métal PVC
Traitement	Non traité

Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Courant électrique

Courant de commutation	10 AX (100W LED (SBL))
Courant de commutation	10 A

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - +35 °C
------------------------	-------------

Textes

Type de commutation	Avec position 0
Type de raccordement	Avec bornes à vis
Mode d'installation	Avec fixation par orne/vis

Raccordement

Type de connection / prise	Borne à vis
----------------------------	-------------

Adapté à

Serie 1930	
------------	--

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----