



WTE6161BG



Jaloezie-draaischakelaar 1-polig met knop, Serie 1930/Glas, zwart

Technische karakteristieken

Materiaal

| | |
|-----------|-------|
| Kleur | Zwart |
| RAL-kleur | 9005 |

Bediening en signalisatie

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Jaloezieschakelaar/-impulsdrukknop | Schakelaar enkelpolig |
|------------------------------------|-----------------------|

Materiaal

| | |
|---|---------------------|
| Afwerking oppervlakte | Glanzend |
| Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) | 0 % |
| Materiaal | Metaal Kunststof |
| Oppervlaktebehandeling | Onbehandeld |

Spanning

| | |
|-------------------|-------|
| Nominale spanning | 250 V |
|-------------------|-------|

Elektrische Stroom

| | |
|---------------|------------------------|
| Schakelstroom | 10 AX (100W LED (SBL)) |
| Schakelstroom | 10 A |

Veiligheid

| | |
|----------------------|------|
| Beschermingsgraad IP | IP20 |
|----------------------|------|

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - +35 °C |
|---------------------|-------------|

Teksten

| | |
|---------------|------------------------------|
| Schakelmodus | Met 0-stand |
| Aansluitwijze | Met schroefklemmen |
| Montagewijze | Met klem-/schroefbevestiging |

Aansluiting

| | |
|------------------------|--------------------|
| Type connector/stekker | Schroefaansluiting |
|------------------------|--------------------|

Geschikt voor

| | |
|-------------------|--|
| Serie berker 1930 | |
|-------------------|--|

Duurzaamheid

| | |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|