



WTW1000WG

Enjoliveur avec manette rotative, Série 1930, blanc polaire brillant

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Manette

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 0

Matières

Couleur Blanc polaire

Code RAL 9010

Finition de la surface Brillant

Matière Duroplastique
PVC

Traitement Non traité

Dimensions

Hauteur 80 mm

Largeur 80 mm

Profondeur 28 mm

Capacité

Nombre de modules 0

Raccordement

Type de connection / prise Sans

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Équipement

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière No

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage No

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

Conditions d'utilisation

Température de service -5 - +35 °C

Textes

Impression Enjoliveur sans inscription

Mode d'installation Pour fixation par vis

Identification

r Disposition d'assemblage Obturbateur

Adapté à

Berker Serie 1930 / Verre

Durabilité

Sans halogène Oui

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui