



WTW1000WG

Centraaldeel met draaiknevel, Serie 1930, polarwit

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bedieningselement	Schakel
-------------------	---------

Bediening en signalering

Aantal toetsen	0
----------------	---

Materiaal

Kleur	Polarwit
RAL-code	9010
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Duroplast Kunststof
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte	80 mm
Breedte	80 mm
Diepte	28 mm

Capaciteit

Aantal modules	0
----------------	---

Aansluiting

Type connector/steker	Zonder
-----------------------	--------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

Samenstelling

Controlevenster/licht uitgang	Nee
-------------------------------	-----

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK02

Teksten

Opdruk	Centraalplaat zonder opdruk
Montagewijze	Voor schroefbevestiging
Wipschakelaar/-impulsdrukker	Voor wipschakelaar/-impulsschakelaar

Identificatie

Samenstelling	Centraalplaat
---------------	---------------

Geschikt voor

Serie 1930 / Serie Glas	
-------------------------	--

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja