



WTW1000WG

1930/Glas - centro+tecla rot, branco

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de órgão de comando	Botão
--------------------------	-------

Controlos e indicadores

Número de teclas (gang)	0
-------------------------	---

Materiais

Cor	Branco
Código RAL	9010
Acabamento	Brilhante
Material	Duroplástico Plástico
Tratamento	Sem tratamento

Dimensões

Altura	80 mm
Largura	80 mm
Profundidade	28 mm

Capacidade

Número de módulos	0
-------------------	---

Conexão

Tipo de conector/ficha	Sem
------------------------	-----

Conetividade

Tipo de montagem	Montagem por parafuso
------------------	-----------------------

Equipamento

Janela de controlo/saída de luz	Não
---------------------------------	-----

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Segurança

Índice de proteção IP	IP20
Resistência ao impactos IK	IK02

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - +35 °C
------------------------------	-------------

Texto

Impressão	Placa central sem gravação
Modo de instalação	Para fixação por parafuso

Identificação

Sistema de montagem	Placa de cobertura central
---------------------	----------------------------

Adequado para

Serie 1930/Glas	
-----------------	--

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim