



WTW1000WG

**Technické vlastnosti**

**Architektura**

Řídící/ovládací prvek Přepínač

**Ovládací prvky a indikátory**

Počet tlačítek 0

**Materiál**

Barva Polární bílá

Kód RAL 9010

Povrchová úprava Lesklý

Materiál Duroplast  
Umělá hmota

Povrch Neošetřený

**Rozměry**

Výška 80 mm

Šířka 80 mm

Hloubka 28 mm

**Kapacita**

Počet modulů 0

**Připojení**

Typ konektoru/zástrčky Bez

**Konektivita**

Druh montáže Upevnění šrouby

**Vybavení**

Monitorovací okno / světelný výstup Ne

**Příslušenství**

Popisové pole Ne

**Bezpečnost**

Stupeň krytí IP IP20

Mechanická odolnost IK IK02

**Podmínky použití**

Provozní teplota -5 - +35 °C

**Texty**

Potisk Centrální deska bez potisku

Způsob montáže Pro přišroubování

Kolébkový spínač/tlačítko Pro kolébkové spínače/kolébková tlačítka

**Identifikace**

Montážní uspořádání Centrální krycí deska

**Vhodné pro**

Serie 1930 / Serie Glas

**Udržitelnost**

Neobsahuje halogeny Ano

Bez REACh-SVHC Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano