



WTW1000WG

Centrumbricka med vred, 1930, vit

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Styr/manöverelement	Vippa
---------------------	-------

Kontroller och indikatorer

Antal knappar	0
---------------	---

Material

Färg	Vit
RAL-kod	9010
Ytbehandling	Blank
Material	Duroplast Plast
Behandling	Obehandlad

Dimensioner

Höjd	80 mm
Bredd	80 mm
Djup	28 mm

Kapacitet

Antal moduler	0
---------------	---

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Utan
Typ av montering	Skruvmontering

Utrustning

Övervakningsfönster/ljusuttag	Nej
-------------------------------	-----

Tillbehör

Har märksfält	Nej
---------------	-----

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtålighet IK	IK02

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - +35 °C
------------------	-------------

Text

Präglad	Centrumbricka utan märkning
Utförande	För skruvfästning

Identifiering

Sammansättning	Centrum täckplatta
----------------	--------------------

Lämplig för

Serie 1930 / Serie Glas	
-------------------------	--

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja