




WDE387703

Interruttore a manopola croce 10 AX - 250 V Serie 1930/Glas/R.Classic

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente di commutazione 10 AX (100W LED (SBL))

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 V

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Materiali

Colore Grigio

Codice RAL 7035

finitura superficiale Opaco

Materiale Duroplastica

Trattamento Non trattato

Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) 0 %

Identificazione

Disposizione di montaggio Elemento base

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Montaggio a uncino

Con montaggio ad artiglio Sì

Controlli e indicatori

Numero di tasti 0

Serie

Serie 71 x 71 mm

Profondità di installazione 32 mm

Profondità delle scatole da incasso 35 mm

Diametro 71 mm

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Resistenza agli urti IK IK07

Architettura

Elemento di controllo/comando Maniglia rotante corta

Corrente

Corrente nominale 10 A

Conneessione

Tipo di connettore Terminale a vite

Testo

Tipo di montaggio Con graffe a espansione

Tipo di connessione Con morsetti a vite

Illuminazione Senza lampadina fluorescente

Tipo di commutazione Intermedio

Sostenibilità

Conformità ROHS Sì