



WDE387703

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Spínací proud 10 AX (100W LED (SBL))

Instalace, montáž

Montáž Zapuštěná montáž

Napětí

Jmenovité napětí 250 V

Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

Materiál

Barva Šedá

Kód RAL 7035

Povrchová úprava Matná

Materiál Duroplast

Povrch Neošetřený

Obsahuje recyklovaný materiál (% celkové hmotnosti plastu) 0 %

Identifikace

Montážní uspořádání Základní prvek

Konektivita

Druh montáže Upevnění přichytkou

Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek 0

Rozměry

Rozměry 71 x 71 mm

Vestavěná hloubka 32 mm

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 35 mm

Průměr 71 mm

Bezpečnost

Mechanická odolnost IK IK07

Elektrický proud

Jmenovitý proud 10 A

Připojení

Typ konektoru/zástrčky Šroubová svorka

Texty

Způsob montáže S rozpěrnými přichytkami

Typ připojení Se šroubovými svorkami

Osvětlení Bez doutnavky

Způsob zapojení Křížový přepínač (7)

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS Ano