



WTF5285WG2

Base puls./spia lum. E10 + simb. x suon 1930/Glas/Palazzo bianco pol. luc.

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando Pulsante

Controlli e indicatori

Numero di tasti 1

Materiali

Colore Bianco polare

Codice RAL 9010

finitura superficiale Lucido

Materiale Duroplastica

Trattamento Non trattato

Serie

Altezza 24,10 mm

Larghezza 26,50 mm

Profondità 30 mm

Numero di moduli

Numero di moduli 0

Connessione

Tipo di connettore Senza

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a morsetto

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Resistenza agli urti IK IK02

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - +35 °C

Testo

Tipo di montaggio Fissaggio con morsetto

Interruttore/pulsante a bilanciere Per pulsanti a bilanciere

Identificazione

Disposizione di montaggio Elemento di controllo

Sostenibilità

Conformità ROHS Sì