



WTF5285WG1

1930/Glas - Tecla "luz" para botão, branco

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de órgão de comando	Botão de pressão
--------------------------	------------------

Controlos e indicadores

Número de teclas (gang)	1
-------------------------	---

Materiais

Cor	Branco
Código RAL	9010
Acabamento	Brilhante
Material	Duroplastic
Tratamento	Sem tratamento

Dimensões

Altura	24,10 mm
Largura	26,50 mm
Profundidade	30 mm

Capacidade

Número de módulos	0
-------------------	---

Conexão

Tipo de conector/ficha	Sem
------------------------	-----

Conetividade

Tipo de montagem	Montagem de braçadeira
------------------	------------------------

Segurança

Índice de proteção IP	IP20
Resistência ao impactos IK	IK02

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - +35 °C
------------------------------	-------------

Texto

Modo de instalação	Fixação com grampos
Comutador basculante/botão de pressão	Para botões de pressão basculantes

Identificação

Sistema de montagem	Elemento de controlo
---------------------	----------------------

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----