




WTD3372BG

**1930 - quadro intermédio, preto**

**Características técnicas**

**Capacidade**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Número de grupos  | 1 |
| Número de módulos | 1 |

**Materiais**

|                                                         |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| Cor                                                     | Preto          |
| Código RAL                                              | 9005           |
| Acabamento                                              | Brilhante      |
| Material                                                | Duroplastic    |
| Contém material reciclado (% do peso total do plástico) | 0 %            |
| Tratamento                                              | Sem tratamento |

**Dimensões**

|              |       |
|--------------|-------|
| Altura       | 71 mm |
| Largura      | 80 mm |
| Profundidade | 9 mm  |

**Acessórios**

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Tem campo de etiquetagem | Não |
|--------------------------|-----|

**Instalação, montagem**

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Montagem                    | Encastrar              |
| Posição de montagem/ligação | Horizontal<br>Vertical |

**Segurança**

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Índice de proteção IP      | IP20 |
| Resistência ao impactos IK | IK02 |

**Condições de utilização**

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Temperatura de funcionamento | -5 - +35 °C |
|------------------------------|-------------|

**Tampa, porta**

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Tipo de junta de cobertura | Peça central |
|----------------------------|--------------|

**Texto**

|                    |                                                |
|--------------------|------------------------------------------------|
| Modo de instalação | Fixação com grampos<br>Para montagem combinada |
|--------------------|------------------------------------------------|

**Sustentabilidade**

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Livre de halógeno     | Sim |
| REACH - livre de SVHC | Sim |
| Conformidade RoHs     | Sim |