



WTD7200GT2

Serie Glas, telaio doppio vetro, per montaggio a parete in intercapedine

#### Caratteristiche tecniche

##### Numero di moduli

Numero posti	2
Numero di moduli	2

##### Materiali

Colore	Naturale
Finitura superficiale	Lucido
Materiale	Vetro
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)	0 %
Trattamento	Non trattato

##### Serie

Altezza	95 mm
Larghezza	161 mm
Profondità	9,60 mm

##### Acessori

Con portaetichetta	No
--------------------	----

##### Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
Posizione di montaggio/collegamento	Orizzontale Verticale

##### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Resistenza agli urti IK	IK02

##### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - +35 °C
-------------------------	-------------

##### Testo

Tipo di montaggio	Per installazione verticale e orizzontale
Etichettatura	Senza portaetichetta

##### Sostenibilità

Senza alogeni	Si
Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si