



WTW1000BG

**Centraaldeel met draaiknevel, Serie 1930, zwart**

**Technische karakteristieken**

**Architectuur**

Bedieningselement Knevel

**Bediening en signalisatie**

Aantal toetsen 0

**Materiaal**

Kleur Zwart

RAL-kleur 9005

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Duroplast  
Kunststof

Oppervlaktebehandeling Onbehandeld

**Afmetingen**

Hoogte 49,80 mm

Breedte 49,80 mm

Diepte 27,80 mm

**Capaciteit**

Aantal modules 0

**Aansluiting**

Type connector/stekker Zonder

**Connectiviteit**

Aansluitwijze Schroefbevestiging

**Uitrusting**

Controlevenster/licht uitgang Nee

**Toebehoren**

Heeft tekstveld Nee

**Veiligheid**

Beschermingsgraad IP IP20

Slagvastheid IK IK02

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur -5 - +35 °C

**Teksten**

afdruk Centraalplaat zonder opdruk

Montagewijze Voor schroefbevestiging

**Identificatie**

Samenstelling Centraalplaat

**Geschikt voor**

Serie berker 1930/Glas

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij Ja

REACH conform Ja

RoHS conform Ja