



WTW1000BG

Technické vlastnosti

Architektura

Řídící/ovládací prvek	Přepínač
-----------------------	----------

Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek	0
----------------	---

Materiál

Barva	Černá
Kód RAL	9005
Povrchová úprava	Lesklý
Materiál	Duroplast Umělá hmota
Povrch	Neošetřený

Rozměry

Výška	49,80 mm
Šířka	49,80 mm
Hloubka	27,80 mm

Kapacita

Počet modulů	0
--------------	---

Připojení

Typ konektoru/zástrčky	Bez
------------------------	-----

Konektivita

Druh montáže	Upevnění šrouby
--------------	-----------------

Vybavení

Monitorovací okno / světelný výstup	Ne
-------------------------------------	----

Příslušenství

Popisové pole	Ne
---------------	----

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
Mechanická odolnost IK	IK02

Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - +35 °C
------------------	-------------

Texty

Potisk	Centrální deska bez potisku
Způsob montáže	Pro přišroubování

Identifikace

Montážní uspořádání	Centrální krycí deska
---------------------	-----------------------

Vhodné pro

Serie 1930 / Serie Glas	
-------------------------	--

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
Bez REACH-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano