



WTW1000BG

### Технічні характеристики

#### Архітектура

Елемент керування/функціонування Перемикач

#### Елементи керування та індикатори

Кількість кнопок 0

#### Матеріали

Colour Чорний

Код RAL 9005

Обробка поверхні Глянцевий

Матеріал Дюропласт  
Пластик

Обробка Необроблений

#### Розміри

Висота 49,80 mm

Ширина 49,80 mm

Глибина 27,80 mm

#### Емність

Кількість модулів 0

#### Під'єднання

Тип роз'єму/штекера Без

#### Підключення

Тип монтажу Монтаж гвинтами

#### Обладнання

Моніторингове вікно/розетка Ні

#### Аksesуари

Має поле для маркування Ні

#### Безпека

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

Ударостійкість IK IK02

#### Умови використання

Робоча температура -5 - +35 °C

#### Тексти

Відбиток Центральна пластина без відбитка

Режим встановлення Для гвинтового кріплення

#### Ідентифікація

Схема монтажу Центральна кришка

#### Сумісний із

Serie 1930 / Serie Glas

#### Sustainability

Без галогену Так

REACH-SVHC free Так

Відповідність RoHS Так