



WTD3110BG

## Η.ΚΟΥΤΙ ΕΠΙΤΟΙΧΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 1930 ΜΑΥΡΟ

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων 1

#### Υλικά

Χρώμα Μαύρο

Κωδικός RAL 9005

Φινίρισμα επιφάνειας Γυαλιστερό

Υλικό Duroplastic

Περιέχει ανακυκλωμένο υλικό (% του συνολικού βάρους του πλαστικού) 0 %

Μεταχείριση Ακατέργαστο

#### Διαστάσεις

Αριθμός μονάδων 1

Ύψος 86 mm

Πλάτος 88 mm

Βάθος 36 mm

Ενσωματωμένο βάθος 33,50 mm

#### Εξοπλισμός

Με είσοδο καλωδίου Ναι

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Θέση τοποθέτησης/σύνδεσης Οριζόντια  
Κάθετα

Τοποθέτηση Επίτοιχη τοποθέτηση

#### Παρελκόμενα

Με κάλυμμα πλαισίου Όχι

#### Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -5 - +35 °C

#### Κείμενο

Τρόπος εγκατάστασης Για βιδωτή στερέωση

#### Κατάλληλο για

Σειρές 1930 / Serie Glas  
Serie 1930

#### Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι