



WTS1300BG



**WCD RA, schroef, Serie 1930/Glas, zwart**

**Technische eigenschappen**

**Spanning**

Nominale spanning 250 V

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom 16 A

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur -5 - +35 °C

**Frequentie**

Frequentie 50 - 60 Hz

**Materiaal**

Kleur Zwart

RAL-code 9005

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Duroplast

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) 0 %

**Afmetingen**

Hoogte 71 mm

Breedte 71 mm

Diepte 42 mm

Aantal eenheden 1

Inbouwdiepte inbouwdozen 31 mm

Inbouwdiepte 32 mm

**Aansluiting**

Type connector/steker Schroefaansluiting

Leidingdoorsnede 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

**Installatie, montage**

Gemonteerd op Inbouwmontage

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze Schroefaansluiting

Met klauwbevestiging Ja

Aansluitwijze Schroefbevestiging  
Klemmontage

Type USB-aansluiting Schuko

**Samenstelling**

Type steker contactdoos Schuko

Stekerstand gedraaid Ja

Met klapdeksel Nee

Met ronde aardingspen Nee

Met signaallamp Nee

Met slot Nee

**Toebehoren**

Heeft tekstveld Nee

Uitgerust met Zonder

**Deksel, deur**

Type deksel Zonder deksel

**Capaciteit**

Aantal modules 1

---

**Veiligheid**

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
Slagvastheid IK	IK02
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20

**Funcities**

Met oriëntatieverlichting	Nee
Met functieverlichting	Nee

**Identificatie**

Met opdruk	Nee
------------	-----

**Teksten**

Deur	Centraalplaat
Bedrading	Doorverbinden mogelijk
Beveiliging	Zonder verhoogde aanraakbeveiliging
Aansluitwijze	Met schroefliffklemmen
Tekst	Zonder tekstveld

**Geschikt voor**

Serie 1930 / Serie Glas

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja