



WDE389303



Draaischakelaar 2-polig uit, Serie 1930/Glas/R.classic

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Schakelstroom 10 AX (100W LED (SBL))

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Spanning

Nominale spanning 250 V

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Materiaal

Kleur Grijs
RAL-kleur 7035
Afwerking oppervlakte Mat
Materiaal Duroplast
Oppervlaktebehandeling Onbehandeld
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) 0 %

Identificatie

Samenstelling Basiselement

Connectiviteit

Aansluitwijze Klemmontage

Bediening en signalisatie

Aantal toetsen 1

Afmetingen

Afmetingen 71 x 71 mm
Inbouwdiepte 31 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen 35 mm
Diameter 71 mm

Veiligheid

Slagvastheid IK IK07

Elektrische Stroom

Nominale stroom 10 A

Aansluiting

Type connector/stekker Schroefaansluiting

Teksten

Montagewijze Met spreidklemmen
Aansluitwijze Met schroefklemmen
Verlichting Zonder neonlamp
Schakelmodus 2-polig uit

Duurzaamheid

RoHS conform Ja