



WDE389303



**Draaischakelaar 2-polig uit, Serie 1930/Glas/R.classic**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

Schakelstroom 10 AX (100W LED (SBL))

**Installatie, montage**

Gemonteerd op Inbouwmontage

**Spanning**

Nominale spanning 250 V

**Frequentie**

Frequentie 50 - 60 Hz

**Materiaal**

Kleur Grijs

RAL-code 7035

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Duroplast

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) 0 %

**Identificatie**

Samenstelling Basiselement

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze Klemmontage

**Bediening en signalering**

Aantal toetsen 1

**Afmetingen**

Afmetingen 71 x 71 mm

Inbouwdiepte 31 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 35 mm

Diameter 71 mm

**Veiligheid**

Slagvastheid IK IK07

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom 10 A

**Aansluiting**

Type connector/steker Schroefaansluiting

**Teksten**

Montagewijze Met spreidklemmen

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Verlichting Zonder glimlamp

Schakelmodus 2-polig uit

**Duurzaamheid**

RoHS conform Ja