



WDE389303



Η.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΠΟΛΙΚΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 1930/GLAS/R.CLASSIC

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα διακοπής 10 AX (100W LED (SBL))

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση

Τάση

Ονομαστική τάση 250 V

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

Υλικά

Χρώμα Γκρι

Κωδικός RAL 7035

Φινίρισμα επιφάνειας Ματ

Υλικό Duroplastic

Μεταχείριση Ακατέργαστο

Περιέχει ανακυκλωμένο υλικό (% του συνολικού βάρους του πλαστικού) 0 %

Αναγνωριστικό (ID)

Διάταξη συναρμολόγησης Βασικό στοιχείο

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης Τοποθέτηση με νύχια

Έλεγχοι και ενδείξεις

Αριθμός μπουτόν 1

Διαστάσεις

Διαστάσεις 71 x 71 mm

Ενσωματωμένο βάθος 31 mm

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος 35 mm

Διάμετρος 71 mm

Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση IK IK07

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 10 A

Σύνδεση

Τύπος σύνδεσης Βιδωτοί ακροδέκτες

Κείμενο

Τρόπος εγκατάστασης Με νύχια στήριξης

Είδος σύνδεσης Με βιδωτούς ακροδέκτες

Φωτισμός Χωρίς λαμπτήρα νέον

Λειτουργία διακόπτη 2πολικό off

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS Ναι