



WTS7500PW

Technické vlastnosti

Architektura

Řídící/ovládací prvek Centrální krycí deska

Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek 0

Materiál

Barva Polární bílá

Kód RAL 9010

Povrchová úprava Lesklý

Materiál Duroplast

Povrch Neošetřený

Rozměry

Výška 50 mm

Šířka 50 mm

Hloubka 35 mm

Kapacita

Počet modulů 0

Připojení

Typ konektoru/zástrčky Uzemňovací kolík

Konektivita

Druh montáže Upevnění šrouby

Vybavení

Monitorovací okno / světelný výstup Ne

Příslušenství

Popisové pole Ne

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP20

Mechanická odolnost IK IK02

Podmínky použití

Provozní teplota -5 - +35 °C

Texty

Způsob montáže Pro přišroubování

Kolébkový spínač/tlačítko Pro kolébkové spínače/kolébková tlačítka

Identifikace

Montážní uspořádání Centrální krycí deska

Vhodné pro

Serie 1930 / Serie Glas

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny Ano

Bez REACh-SVHC Ano

V souladu se směrnici RoHS Ano