



WTE5182BG



Bouton-poussoir / Voyant E10, NO, a. Enjol., Serie 1930/Glas, noir bril.

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 230 V

Puissance

Lampe à incandescence de puissance 2 - 2 W

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Éclairage

Type de Lampe LED

Matières

Couleur Noir
Code RAL 9005
Finition de la surface Brillant
Matière Métal
PVC
Traitement Non traité

Dimensions

Hauteur 71 mm
Profondeur 39 mm

Raccordement

Section du conducteur 1,5 - 2,5 mm²

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Conditions d'utilisation

Température de service -5 - +35 °C

Textes

Éclairage Pour circuit d'éclairage et de surveillance

Adapté à

Berker Serie 1930 / Verre

Durabilité

Sans halogène Oui
Conforme à la directive RoHS Oui