



WTE5182BG



Drukknop/lichtsignaal E10, maakcontact, 1930/glas, zwart

Technische karakteristieken

Spanning

Nominale spanning 230 V

Vermogen

Vermogen gloeilamp 2 - 2 W

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Verlichting

Type lamp Led

Materiaal

Kleur Zwart

RAL-kleur 9005

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Metaal
Kunststof

Oppervlaktebehandeling Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte 71 mm

Diepte 39 mm

Aansluiting

Leidingdoorsnede 1,5 - 2,5 mm²

Connectiviteit

Aansluitwijze Schroefbevestiging

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP20

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - +35 °C

Teksten

Verlichting Voor verlichtings- en controlecircuit

Geslacht voor

Serie berker 1930/Glas

Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja

RoHS conform Ja