



WTE5182BG



**Pulsador/señal luminosa E10, contacto NA, pieza central**

**Características técnicas**

**Tensión**

Tensión asignada 230 V

**Potencia**

Lámpara incandescente de potencia 2 - 2 W

**Frecuencia**

Frecuencia 50 - 60 Hz

**Iluminación**

Tipo de lámpara LED

**Materiales**

Colour Negro  
 Código RAL 9005  
 Acabado de la superficie Brillante  
 Material Metal  
 Plástico  
 Tratamiento Sin tratamiento

**Dimensiones**

Altura 71 mm  
 Profundidad 39 mm

**Conexión**

Sección máxima del conductor 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>

**Conectividad**

Tipo de montaje Montaje con tornillos

**Seguridad**

Clase de protección de entrada (IP) IP20

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento -5 - +35 °C

**Texto**

Iluminación Para circuito iluminación y control

**Características técnicas**

Serie 1930 / Serie Glas

**Sostenibilidad**

Sin halógenos Sí  
 Conforme RoHS Sí