




WTE5182BG



Drucktaster und Lichtsignal E10 mit Zentralstück 1930/Glas schwarz, glänzend

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 230 V

Leistung

Glühlampenlast 2 - 2 W

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Beleuchtung

Art der Lampe LED

Werkstoff

Farbe Schwarz

RAL Nummer 9005

Glanzgrad Glänzend

Werkstoff Metall

Kunststoff

Oberfläche Unbehandelt

Abmessungen

Höhe 71 mm

Tiefe 39 mm

Konnektivität

Montageart Schraubbefestigung

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Texte

Beleuchtung Für Beleuchtung und Kontrollschaltung

Aufdruck Ohne Aufdruck

Geeignet für

Serie 1930 / Serie Glas

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

RoHS-konform Ja