



WTE5182BG



Drucktaster und Lichtsignal E10 mit Zentralstück 1930/Glas schwarz, glänzend

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 230 V

Leistung

Glühlampenlast 2 - 2 W

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Beleuchtung

Art der Lampe LED

Werkstoff

Farbe Schwarz
RAL Nummer 9005
Glanzgrad Glänzend
Werkstoff Metall
Kunststoff
Oberfläche Unbehandelt

Abmessungen

Höhe 71 mm
Tiefe 39 mm

Anschluss

Leiterquerschnitt 1,5 - 2,5 mm²

Konnektivität

Montageart Schraubbefestigung

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - +35 °C

Texte

Beleuchtung Für Beleuchtung und Kontrollschaltung

Geeignet für

Serie 1930 / Serie Glas

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja
RoHS-konform Ja