



WTE5182BG



Serie 1930/Glas Łącznik i sygnalizator świetlny E10 z elementem centr., czarny

Właściwości techniczne

Napięcie

Napięcie znamionowe 230 V

Moc

Żarówka 2 - 2 W

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Oświetlenie

Typ źródła światła LED

Materiały

Kolor Czarny

Kod RAL 9005

Wykończenie powierzchni Połysk

Materiał Metal

Obróbka Tworzywo sztuczne

Obróbka Stan surowy

Wymiary

Wysokość 71 mm

Głębokość 39 mm

Rodzaj połączenia

Przekrój przewodu 1,5 - 2,5 mm²

Łączność

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - +35 °C

Dodatkowe informacje

Oświetlenie Do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem

Odpowiednie do

Serie 1930 / Serie Glas

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe Tak

Zgodność z RoHS Tak