



WTE5182BG



Η.ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΑΤΗΤΟ 2Α 250V 1930/GLAS ΜΑΥΡΟ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση

Όνομαστική τάση 230 V

Ισχύς

Ισχύς λάμπας πυρακτώσεως 2 - 2 W

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

Φωτισμός

Είδος λαμπτήρα LED

Υλικά

Χρώμα Μαύρο

Κωδικός RAL 9005

Φινίρισμα επιφάνειας Γυαλιστερό

Υλικό Μέταλλο

Πλαστικό

Μεταχείριση Ακατέργαστο

Διαστάσεις

Ύψος 71 mm

Βάθος 39 mm

Σύνδεση

Διατομή αγωγού 1,5 - 2,5 mm²

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης Στερέωση με βιδες

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -5 - +35 °C

Κείμενο

Φωτισμός Για κύκλωμα φωτισμού και επιτήρησης

Κατάλληλο για

Σειρές 1930 / Serie Glas

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι