



WLW1000BG



Wip, R.1/R.3/R.8, zwart

**Technische karakteristieken**

**Architectuur**

Bedieningselement Enkele toets

**Bediening en signalisatie**

Aantal toetsen 1

**Materiaal**

Kleur Zwart

RAL-kleur 9005

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Thermoplast

Oppervlaktebehandeling Onbehandeld

**Afmetingen**

Hoogte 57,80 mm

Breedte 57,80 mm

Diepte 20 mm

**Capaciteit**

Aantal modules 0

**Aansluiting**

Type connector/stekker Zonder

**Connectiviteit**

Aansluitwijze Klembevestiging

**Uitrusting**

Controlevenster/licht uitgang Nee

**Toebehoren**

Heeft tekstveld Nee

**Veiligheid**

Beschermingsgraad IP IP20

Slagvastheid IK IK05

Bruikbaar in hogere IP-beschermingsklasse IP44 in combinatie met afdichtset

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur -5 - +35 °C

**Teksten**

Montagewijze Klembevestiging

Drukknop Ook voor KNX-toepassingen: drukknop enkelvoudig en serie-  
drukknop enkelvoudig

schakelaar/-impulsdrukknop Voor drukknoppen  
Voor wissel-/kruisschakelaar

**Identificatie**

Samenstelling Bedieningselement

**Geschied voor**

Serie berker R.x

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij Ja

REACH conform Ja

RoHS conform Ja