



WLW1000BG



Wip, R.1/R.3/R.8, zwart

#### Technische eigenschappen

##### Uitvoering

Bedieningselement Enkele wip

##### Bediening en signalering

Aantal toetsen 1

##### Materiaal

Kleur Zwart

RAL-code 9005

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

##### Afmetingen

Hoogte 57,80 mm

Breedte 57,80 mm

Diepte 20 mm

##### Capaciteit

Aantal modules 0

##### Aansluiting

Type connector/steker Zonder

##### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Klembevestiging

##### Samenstelling

Controlevenster/licht uitgang Nee

##### Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

##### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Slagvastheid IK IK05

Bruikbaar in hogere IP-klasse IP44 in combinatie met afdichtset

##### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - +35 °C

##### Teksten

Montagewijze Klembevestiging

Drukknop Ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 1-voudig en groepsimpulsdrukker 1-voudig

Wipschakelaar/-impulsdrukker Voor wipimpulsdrukker  
Voor wissel-/kruisschakelaar

##### Identificatie

Samenstelling Bedieningselement

##### Geschikt voor

R.x

##### Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja