




WLW1000BG



Technické vlastnosti

Architektura

Řídící/ovládací prvek	Jednonásobná klapka
-----------------------	---------------------

Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek	1
----------------	---

Materiál

Barva	Černá
Kód RAL	9005
Povrchová úprava	Lesklý
Materiál	Termoplast
Povrch	Neošetřený

Rozměry

Výška	57,80 mm
Šířka	57,80 mm
Hloubka	20 mm

Kapacita

Počet modulů	0
--------------	---

Připojení

Typ konektoru/zástrčky	Bez
------------------------	-----

Konektivita

Druh montáže	Upevnění svorkou
--------------	------------------

Vybavení

Monitorovací okno / světelný výstup	Ne
-------------------------------------	----

Příslušenství

Popisové pole	Ne
---------------	----

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
Mechanická odolnost IK	IK05
Použitelné ve vyšší třídě IP	IP44 v kombinaci s těsnicí sadou

Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - +35 °C
------------------	-------------

Texty

Způsob montáže	Upevnění sponami
Tlačítko	Také pro aplikace KNX: tlačítko 1násobné a skupinové tlačítko 1násobné
Kolébkový spínač/tlačítko	Pro kolébková tlačítka Pro kolébkové spínače, přepínače, křížové přepínače

Identifikace

Montážní uspořádání	Řídící prvek
---------------------	--------------

Vhodné pro

R.x	
-----	--

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano