



WLW1000BG



Технічні характеристики

Архітектура

Елемент керування/функціонування Одинарний клавішний перемикач

Елементи керування та індикатори

Кількість кнопок 1

Матеріали

Colour Чорний
Код RAL 9005
Обробка поверхні Глянцевий
Матеріал Термопластик
Обробка Необроблений

Розміри

Висота 57,80 mm
Ширина 57,80 mm
Глибина 20 mm

Ємність

Кількість модулів 0

Під'єднання

Тип роз'єму/штекера Без

Підключення

Тип монтажу Затискне кріплення

Обладнання

Моніторингове вікно/розетка Ні

Акcesуари

Має поле для маркування Ні

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP) IP20
Ударостійкість IK IK05
Використовується в більш високому класі IP IP44 у поєднанні з комплектом ущільнювачів

Умови використання

Робоча температура -5 - +35 °C

Тексти

Режим встановлення З'єднання хомутом
Кнопка/однотактовий вимикач Також для застосувань KNX: кнопковий, 1-груповий і груповий кнопковий, 1-груповий
Клавішний вимикач/натискна клавіша Для тумблерів
Для перемикача/проміжного перемикача

Ідентифікація

Схема монтажу Елемент керування

Сумісний із

R.x / Serie 1930 / Serie Glas / Serie R.classic

Sustainability

Без галогену Так
REACH-SVHC free Так
Відповідність RoHS Так