



WLW2300BG



Touche double à voyant, R.1/R.3, noir brillant

#### Caractéristiques techniques

##### Architecture

Type d'organe de commande	Touche double
---------------------------	---------------

##### Commandes et indicateurs

Nombre de touches	2
-------------------	---

##### Matières

Couleur	Noir
Code RAL	9005
Finition de la surface	Brillant
Matière	Thermoplastique
Traitement	Non traité

##### Dimensions

Hauteur	57,80 mm
Largeur	57,80 mm
Profondeur	20 mm

##### Capacité

Nombre de modules	0
-------------------	---

##### Raccordement

Type de connection / prise	Sans
----------------------------	------

##### Connectivité

Type de montage	Fixation par serrage
-----------------	----------------------

##### Équipement

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière	Oui
---------------------------------------	-----

##### Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No
------------------------------------	----

##### Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK05

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - +35 °C
------------------------	-------------

##### Textes

Mode d'installation	Fixation de borne
Éclairage	Pour circuit d'éclairage et de surveillance
Bouton poussoir	Également pour les applications KNX : poussoir 2 postes et poussoir 2 postes groupé, 4 fonctions
Interrupteurs / Poussoirs à bascule	Pour bouton-poussoir Pour inverseur

##### Identification

r Disposition d'assemblage	Element de commande
----------------------------	---------------------

##### Adapté à

Berker R.x	
------------	--

##### Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui