


WLW1331BG



Touche simple à voyant, R.1/R.3, noir brillant

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Touche simple

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

Matières

Couleur Noir
Code RAL 9005
Finition de la surface Brillant
Matière Thermoplastique
Traitement Non traité

Dimensions

Hauteur 57,80 mm
Largeur 57,80 mm
Profondeur 20 mm

Capacité

Nombre de modules 0

Raccordement

Type de connection / prise Sans

Connectivité

Type de montage Fixation par serrage

Équipement

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière Oui

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage No

Sécurité

Indice de protection IP IP20
Résistance aux chocs IK IK05
Utilisable dans une classe de protection IP plus élevée IP44 en combinaison avec le kit d'étanchéité

Conditions d'utilisation

Température de service -5 - +35 °C

Textes

Mode d'installation Fixation de borne
Éclairage Pour circuit d'éclairage et de surveillance
Bouton poussoir Également pour les applications KNX : poussoir 1 poste et poussoir 1 poste groupé
Interrupteurs / Poussoirs à bascule Pour bouton-poussoir Pour inverseur

Identification

r Disposition d'assemblage Element de commande

Adapté à

Berker R.x

Durabilité

Sans halogène Oui
Conformité REACH Oui
Conforme à la directive RoHS Oui