



WLV1331BG



**Tecla basculante**

**Características técnicas**

**Arquitectura**

Elemento de control/operación Tecla simple

**Controles e indicadores**

Número de teclas 1

**Materiales**

Colour Negro

Código RAL 9005

Acabado de la superficie Brillante

Material Termoplástico

Tratamiento Sin tratamiento

**Dimensiones**

Altura 57,80 mm

Anchura 57,80 mm

Profundidad 20 mm

**Capacidad**

Número de módulos 0

**Conexión**

Tipo de conector/toma de corriente Sin

**Conectividad**

Tipo de montaje Montaje con abrazadera

**Equipo**

Ventana de control / salida de luz Sí

**Accesorios**

Tiene espacio de etiquetado No

**Seguridad**

Clase de protección de entrada (IP) IP20

Resistencia al impacto IK IK05

Utilizable en una clase de protección IP superior IP44 en combinación con juego de juntas

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento -5 - +35 °C

**Texto**

Tipo de montaje Fijación de conectores

Iluminación Para circuito iluminación y control

Pulsador También para aplicaciones KNX: pulsador, de 1 elemento y pulsador de grupo, de 1 elemento

Pulsador/interruptor basculante Para pulsador basculante  
Para conmutador/conmutador cruzado

**Identificación**

Disposición de montaje Elemento de control

**Características técnicas**

R.x

**Sostenibilidad**

Sin halógenos Sí

Conforme REACH Sí

Conforme RoHS Sí