




WLW1331BG



Bilanciere R.Classic nero lucido

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando	Levetta singola
-------------------------------	-----------------

Controlli e indicatori

Numero di tasti	1
-----------------	---

Materiali

Colore	Nero
Codice RAL	9005
finitura superficiale	Lucido
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Non trattato

Serie

Altezza	57,80 mm
Larghezza	57,80 mm
Profondità	20 mm

Numero di moduli

Numero di moduli	0
------------------	---

Connessione

Tipo di connettore	Senza
--------------------	-------

Connettività

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a morsetto
---------------------------------	----------------------

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce	Sì
--------------------------------------	----

Acessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Resistenza agli urti IK	IK05
Utilizzabile in classe IP superiore	IP44 in combinazione con set di guarnizioni

Testo

Stampa	Senza stampa
Tipo di montaggio	Fissaggio con morsetto
Illuminazione	Per illuminazione e commutazione di controllo
Pulsante	Anche per applicazioni KNX: pulsante singolo e pulsante di gruppo singolo
Interruttore/pulsante a bilanciere	Per pulsanti a bilanciere Per interruttore di commutazione/invertitore

Identificazione

Disposizione di montaggio	Elemento di controllo
---------------------------	-----------------------

Adatto per

R.x	
-----	--

Sostenibilità

Senza alogeni	Sì
Conformità REACH – SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì