



WLW1331BG



## Η.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΜΠΟΥΤΟΝ ΦΩΤΕΙΝΟΥ R.1/R.3 ΜΑΥΡΟ

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας Μονό πλήκτρο

#### Έλεγχοι και ενδείξεις

Αριθμός μπουτόν 1

#### Υλικά

Χρώμα Μαύρο

Κωδικός RAL 9005

Φινίρισμα επιφάνειας Γυαλιστερό

Υλικό Θερμοπλαστικό

Μεταχείριση Ακατέργαστο

#### Διαστάσεις

Ύψος 57,80 mm

Πλάτος 57,80 mm

Βάθος 20 mm

#### Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων 0

#### Σύνδεση

Τύπος σύνδεσης Χωρίς

#### Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης Τοποθέτηση σφικτήρα

#### Εξοπλισμός

Πλακίδια φωτεινά Ναι

#### Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής Όχι

#### Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

Αντοχή σε κρούση IK IK05

Χρήση σε υψηλότερη κατηγορία IP IP44 σε συνδυασμό με σετ στεγανοποίησης

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -5 - +35 °C

#### Κείμενο

Τρόπος εγκατάστασης Τοποθέτηση σφικτήρα

Φωτισμός Για κύκλωμα φωτισμού και επιτήρησης

Μπουτόν Επίσης για εφαρμογές KNX: μπουτόν πίεσης, μονό, και ομαδικό μπουτόν πίεσης, μονό

Μπουτόν/Πλήκτρο Για μπουτόν  
Για απενεργοποίηση/αλλαγή/ενδιάμεσο διακόπτη

#### Αναγνωριστικό (ID)

Διάταξη συναρμολόγησης Στοιχείο ελέγχου

#### Κατάλληλο για

R.x

#### Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι