




WTS1200BG



Steckdose SCHUKO, erh. Berührungsschutz, Steckklemme, 1930/Glas schwarz, glänz

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 250 V

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Werkstoff

Farbe Schwarz

RAL Nummer 9005

Glanzgrad Glänzend

Werkstoff Duroplast

Oberfläche Unbehandelt

Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) 0 %

Abmessungen

Höhe 71 mm

Breite 71 mm

Tiefe 42 mm

Anzahl Einheiten 1

Einbautiefe Unterputz-Dosen 31 mm

Einbautiefe 32 mm

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Steckklemme

Leiterquerschnitt 1,0 - 2,5 mm²

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Konnektivität

Anschlussart Steckanschluss

Mit Krallenbefestigung Ja

Montageart Schraubbefestigung
Krallenbefestigung

Anschluss-/Steckertyp USB SCHUKO

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose SCHUKO

Verdreher Zentraleinsatz Ja

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Nein

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Vorbestückt mit Ohne

Abdeckung, Tür

Deckelausführung Ohne Deckel

Kapazität

Anzahl Module 1

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
Stoßfestigkeit IK	IK02
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

Kennzeichnung

Mit Aufdruck	Nein
--------------	------

Texte

Abdeckung	Zentralplatte
Schutz	Erhöhter Berührungsschutz
Anschlussart	Mit Steckklemme

Geeignet für

Serie 1930 / Serie Glas

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja