



WLW1014BG



**Wip met opdruk "0", R.Classic, zwart**

**Technische karakteristieken**

**Architectuur**

Bedieningselement	Enkele toets
-------------------	--------------

**Bediening en signalisatie**

Aantal toetsen	1
----------------	---

**Materiaal**

Kleur	Zwart
RAL-kleur	9005
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Thermoplast
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld

**Afmetingen**

Hoogte	57,80 mm
Breedte	57,80 mm
Diepte	20 mm

**Capaciteit**

Aantal modules	0
----------------	---

**Aansluiting**

Type connector/stekker	Zonder
------------------------	--------

**Connectiviteit**

Aansluitwijze	Klembevestiging
---------------	-----------------

**Uitrusting**

Controlevenster/licht uitgang	Nee
-------------------------------	-----

**Toebehoren**

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

**Veiligheid**

Beschermingsgraad IP	IP20
Slagvastheid IK	IK05
Bruikbaar in hogere IP-beschermingsklasse	IP44 in combinatie met afdichtset

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-5 - +35 °C
---------------------	-------------

**Teksten**

afdruk	Met opdruk "0"
Montagewijze	Klembevestiging
schakelaar/-impulsdrukknop	Voor meerpolige schakelaars

**Identificatie**

Samenstelling	Bedieningselement
---------------	-------------------

**Geschikt voor**

Serie berker R.classic / Serie berker R.x	
---	--

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja